


dametric 

PPC-SHx

MONTERINGSRAM

FÖR PPC-84Tx



BESKRIVNING



INNEHÅLL

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. ALLMÄNT | 2 |
| 2. VARIANTER | 2 |
| 3. SPECIFIKATION..... | 2 |
| 4. KONTURRITNING | 3 |
| 5. HÅLTAGNINGSRITNING | 3 |
| 6. PLACERINGSRITNING | 4 |
| 7. KONTAKT..... | 4 |

1. ALLMÄNT

PPC-SH används som monteringsram för en Panel-PC som används som display för raffinörer utrustade med AGS malspaltsgivare och tillhörande mätsystem GMS eller RMS.

Ramen är gjord av rostfritt stål och monteras på dörren till skåpet för malspaltsmätningens elektronik.

2. VARIANTER

Beroende på typ av Panel-PC så finns flera varianter av monteringsramar. Ramarna har samma storlek och håltagningsbild för panelen men skiljer sig i fråga om hålets storlek för Panel-PC'n. Om en PanelPC skall ersättas med en annan typ så skall därför även hela monteringsramen bytas ut.

PPC-SH1 är avsedd för Axiomtek P1087. Hålstorlek 250*190 mm.


PPC-SH2 är avsedd för Axiomtek P1840-265R. Hålstorlek 264*207 mm.

PPC-SH3 är avsedd för Axiomtek P3840. Hålstorlek 261*181 mm.

3. SPECIFIKATION


| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Valmet art. nr.: | PPC-SH1: VAL0255833 |
| | PPC-SH2: VAL0255834 |
| | PPC-SH3: VAL0256102 |
| Material: | Rostfritt stål, EN 1.4301 (SS 2333) |
| Tjocklek: | 2.0mm |

4. KONTURRITNING




5. HÅLTAGNINGSRITNING

Bilden är sedd framifrån.



6. PLACERINGSRITNING

För att underlätt avläsning samt aktivering av de knappar som genereras på Panel-PC'ns skärm så bör centrum av denna placeras ca 1640 mm över golvet.



7. KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se

Webbida: www.dametric.se

dametric 

Valmet 